

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT130, Størrelse / antal:
120408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2655 120408/30
GTIN	4067263096832
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Indhold	260795 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SCMT 120408 Type HBT130

260795 HBT130