

**Stikplatte neutral, HBX25, Stikbredde w (mm) / antal: 2,2/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2715 2,2/50
GTIN	4067263096719
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Passer til:**

Afstikningsklinge nr. 273000.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,07 mm/o
Indhold	273010 2,2
Antal stk.	50
Hjørneradius R	0,2 mm
Tolerance stikbredde w	±0,1 mm
Type	HBX25
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
GG (G)	egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Stikplatteneutral Stikbredde W 2,2 mm

273010 2,2