

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HBT130, Størrelse / antal:
160404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2667 160404/50
GTIN	4067263097303
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261474 HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VCMT 160404 Type HBT130

261474 HBT130