

**Af-/ind- og stikdrejeplatte Hel radius, HBG25, Stikbredde w (mm) / antal: 4/50****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG2722 4/50   |
| GTIN                | 4067263097112 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stikværktøj nr. 278015 – 278056.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tolerance stikbredde w | ±0,04 mm                         |
| Tilspænding f          | 0,1 - 0,26 mm/o                  |
| Hjørneradius R         | 0,3 mm                           |
| Indhold                | 278036 4                         |
| Antal stk.             | 50                               |
| Type                   | HBG25                            |
| Primær anvendelse      | P                                |
| Sekundær anvendelse    | M                                |
| Produkttype            | Vendeskærspalte til stikdrejning |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 150 m/min      | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 130 m/min      | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 120 m/min      | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 100 m/min      | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 100 m/min      | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 80 m/min       | M        |
| GG (G)                        | egnet          | 140 m/min      | K        |
| Uni                           | egnet          |                |          |
| kontinuerlig                  | egnet          |                |          |
| uregelmæssig                  | betinget egnet |                |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |                |          |

## Tilbehør

Af- / ind- og stikdrejeplatteHel radius Stikbredde W 4 mm

278036 4