

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HBT130, Størrelse / antal:  
160408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2663 160408/30
GTIN	4067263097099
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Indhold	261259 HBT130
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VBMT 160408 Type HBT130

261259 HBT130