

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HBT130, Størrelse / antal:
160404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2663 160404/30
GTIN	4067263097075
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Indhold	261257 HBT130
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VBMT 160404 Type HBT130

261257 HBT130