

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HBT130, Størrelse / antal:
110304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2663 110304/30
GTIN	4067263097051
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261252 HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VBMT 110304 Type HBT130

261252 HBT130