

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HBT130, Størrelse / antal:  
160404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2663 160404/50
GTIN	4067263097082
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Indhold	261257 HBT130
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VBMT 160404 Type HBT130

261257 HBT130