

**Af-/ind- og stikdrejeplade Hel radius, HBG25, Stikbredde w (mm) / antal: 3/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2722 3/30
GTIN	4067263096788
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Stikværktøj nr. 278015 – 278056.

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	30
Hjørneradius R	0,3 mm
Tilspænding f	0,07 - 0,2 mm/o
Tolerance stikbredde w	±0,04 mm
Indhold	278036 3
Type	HBG25
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærplade til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	M
GG (G)	egnet	140 m/min	K
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Af- / ind- og stikdrejeplatteHel radius Stikbredde W 3 mm

278036 3