

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HBT130, Størrelse / antal:  
110304/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2663 110304/50
GTIN	4067263097068
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	261252 HBT130
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,25 - 1,75 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VBMT 110304 Type HBT130

261252 HBT130