

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HBT130, Størrelse / antal:
160404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2667 160404/30
GTIN	4067263097297
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261474 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spån Bryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VCMT 160404 Type HBT130

261474 HBT130