

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal:
070204/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2672 070204/30
GTIN	4067263097877
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260452 HU7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 070204 Type HU7310

260452 HU7310