

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:  
09T304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2671 09T304/30
GTIN	4067263097754
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	260150 HB7310
Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 09T304 Type HB7310

260150 HB7310