

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:
120408/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 120408/50
GTIN	4067263097587
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260160 HU7310
Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 120408 Type HU7310

260160 HU7310