

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:  
120404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2671 120404/50
GTIN	4067263097822
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260158 HB7310
Skæredybde $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 120404 Type HB7310

260158 HB7310