

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:
060202/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2671 060202/30
GTIN	4067263097594
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,15 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260140 HB7310
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 060202 Type HB7310

260140 HB7310