

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:
060204/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 060204/30
GTIN	4067263097358
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260142 HU7310
Skæredybde a_p	0,25 - 2 mm
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 060204 Type HU7310

260142 HU7310