

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
09T308/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 09T308/50
GTIN	4067263097525
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260152 HU7310
Skæredybde $a_p$	0,55 - 3,25 mm
Antal stk.	50
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 09T308 Type HU7310

260152 HU7310