

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:
09T302/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2671 09T302/30
GTIN	4067263097730
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,15 - 3,25 mm
Indhold	260148 HB7310
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 09T302 Type HB7310

260148 HB7310