

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal:
070202/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2672 070202/50
GTIN	4067263097860
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260449 HU7310
Skæredybde a_p	0,15 - 1,75 mm
Antal stk.	50
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 070202 Type HU7310

260449 HU7310