

**Garant****Stikplatte Hel radius, HB7020, Stikbredde w (mm) / antal: 2/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2746 2/30
GTIN	4067263097662
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Tilspænding f	0,06 - 0,14 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,1 - 0,6 mm
Indhold	273735 2
Antal stk.	30
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P

Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

StikplatteHel radius Stikbredde W 2 mm

273735 2