

Garant**Stikplatte Hel radius, HB7020, Stikbredde w (mm) / antal: 6/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2746 6/30
GTIN	4067263097969
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	30
Skæredybde a_p	0,8 - 2,3 mm
Indhold	273735 6
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,04$ mm
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	220 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

StikplatteHel radius Stikbredde W 6 mm

273735 6