

Garant**Stikplatte Hel radius, HB7020, Stikbredde w (mm) / antal: 5/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2746 5/50
GTIN	4067263097952
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	50
Tilspænding f	0,12 - 0,26 mm/o
Tolerance stikbredde w	±0,04 mm
Skæredybde a_p	0,7 - 2 mm
Indhold	273735 5
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærspalte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	220 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

StikplatteHel radius Stikbredde W 5 mm

273735 5