

Garant**Stikplatte Hel radius, HB7020, Stikbredde w (mm) / antal: 4/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2746 4/50
GTIN	4067263097938
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,6 - 1,6 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,22 mm/o
Indhold	273735 4
Antal stk.	50
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,04$ mm
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	220 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

StikplatteHel radius Stikbredde W 4 mm

273735 4