

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal:
11T304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2672 11T304/30
GTIN	4067263098010
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	260462 HU7310
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T304 Type HU7310

260462 HU7310