

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
09T302/30**

**Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2676 09T302/30 |
| GTIN                | 4067263098157    |
| Artikelklasse       | GGN              |

**Teknisk beskrivelse**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Skæredybde $a_p$                         | 0,15 - 3,25 mm                |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 350 - 600 mm/min              |
| Tilspænding $f$                          | 0,1 - 0,3 mm/o                |
| Indhold                                  | 260761 HU7310                 |
| Antal stk.                               | 30                            |
| Type                                     | HU7310                        |
| Spån Bryder                              | AM                            |
| Produkttype                              | Vendeskærsplatte til drejning |

**Tilbehør**

SCGT 09T302 Type HU7310

260761 HU7310