

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HB7310, Størrelse / antal:
070202/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2675 070202/30
GTIN	4067263098058
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,15 - 1,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260449 HB7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 070202 Type HB7310

260449 HB7310