

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal:  
110302/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2681 110302/50
GTIN	4067263098409
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	261222 HU7310
Skæredybde $a_p$	0,15 - 1,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	50
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VBGT 110302 Type HU7310

261222 HU7310