

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning TCGT, HU7310, M: 110202/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2680 110202/50
GTIN	4067263098324
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260980 HU7310
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,15 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

TC.T 110202 Type HU7310

260980 HU7310