

Garant

**Drejvendeplade til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal:
110304/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2681 110304/30
GTIN	4067263098416
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	261224 HU7310
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

VB.T 110304 Type HU7310

261224 HU7310