

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal:  
110301/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2681 110301/30
GTIN	4067263098379
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,05 - 1,75 mm
Antal stk.	30
Indhold	261220 HU7310
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VBGT 110301 Type HU7310

261220 HU7310