

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal:
160408/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2681 160408/50
GTIN	4067263098461
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	261234 HU7310
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VB.T 160408 Type HU7310

261234 HU7310