

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HU7310, Størrelse / antal:
160408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2686 160408/30
GTIN	4067263098652
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	30
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	261459 HU7310
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 160408 Type HU7310

261459 HU7310