

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal:
110304/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2689 110304/50
GTIN	4067263098706
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Indhold	261454 HB7310
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 110304 Type HB7310

261454 HB7310