

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal:
160402/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2689 160402/30
GTIN	4067263098713
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Indhold	261457 HB7310
Skæredybde a_p	0,15 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VCGT 160402 Type HB7310

261457 HB7310