

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
160404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2686 160404/30
GTIN	4067263098638
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	261458 HU7310
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VC.T 160404 Type HU7310

261458 HU7310