


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT020, Størrelse / antal:  
09T304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2631 09T304/30
GTIN	4067263093473
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	260791 HBT020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

SCMT 09T304 Type HBT020

260791 HBT020