


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT020, Størrelse / antal:
09T304/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2631 09T304/50
GTIN	4067263093480
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	260791 HBT020
Skæredybde a_p	0,25 - 3,25 mm
Antal stk.	50
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SCMT 09T304 Type HBT020

260791 HBT020