

Garant**Skydelæresæt, måleområde 150 mm, Antal skydelærer: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410102 10
GTIN	4067263100058
Artikelklasse	40Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

Ergonomisk optimeret skyder. Fejlfri aflæsning ved hjælp af farvet skala.

Finslebne måleflader. Bedre aflæsning ved hjælp af farvet skala.

Leveringsomfang:

10 x skydelærer nr. 410100, str. 150.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Deling	1/20 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kæbelængde	40 mm
Deling	1/128 tommer
Dybdemål	kantet 3,7×1,3

Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Måleområde	0 - 150 mm
Aflæsning	0,05 mm
Emballage	Etui
Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Gvindtabel	Tabel for skydelærer
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021000 10X200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021010 10X200

Tilbehør

Kunslæderetui til nonius-skydelære	412500
Tabel for skydelære	412180