

Garant**Skydelæresæt, måleområde 150 mm Nonius 1/50, Antal skydelærer: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410107 3
GTIN	4067263100027
Artikelklasse	40Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

Ergonomisk optimeret skyder. Fejlfri aflæsning ved hjælp af farvet skala.

Finslebne måleflader.

Leveringsomfang:

3 x **skydelærer** nr. 410105, str. 150.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,02 mm
Deling	1/128 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Kæbelængde	40 mm
Emballage	Etui
Norm	ISO 13385

Deling	1/50 mm
Dybdemål	Ø 1,6
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kalibrering	A1
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Gevindtabel	Tabel for skydelærer
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021000 3X200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021010 3X200

Tilbehør

Kunstlæderetui til nonius-skydelære	412500
-------------------------------------	--------