


Garant**Bakke med positioneringsstifter, Til bakkebredde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	362624 125
GTIN	4067263092186
Artikelklasse	31S

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Stål hærdet, tenifereret, gasnitreret (tolerance $\pm 0,01$ mm).**
- **Enkel montering på skruestikken.**
- **Mekanisk indpresning af stifterne.**
- **Trykløftbetjening via ventil i begge sider.**
- **Ingen forskel mellem fast og bevægelig bakke.**
- **5,5 bar nødvendigt lufttryk**

Anvendelse:

Hurtig omstilling til forskellige bearbejdnings.

- **Hurtig og sikker lejemontering med gentagelsespræcision.**
- **Ingen tidskrævende håndtering af støttelister.**

Passer til:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL pneumatik 125, mekanisk 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Skruestikskæbe
-------------	----------------

