

Garant**Fræsehoved, skarpkantet HPC, ubelagt, Ø D h10: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210345 10
GTIN	4045197557636
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier til brug af hel not til $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D	10 mm
Hovedlængde L	18 mm
Skærlængde L ₂	10 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,12 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,09 mm
Holderstørrelse	10 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Samlet længde L	31,9 mm
Belægning	ubelagt
Serie	TopCut
Type	HU730
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	W
Spiralvinkel	42 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D mm
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,3×D ved beskæring mm
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	530 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
CuZn	betinget egnet	320 m/min	N
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Tilbehør

Indstiksadapter til momentnøgle Type 8X3	219986 8X3
Monteringsnøgle Type 8X3	219987 8X3