

**Garant****NC-forbor 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm**

### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 210405 10     |
| GTIN                | 4045197607720 |
| Artikelklasse       | 21M           |

### Teknisk beskrivelse

|  |   |
|--|---|
| Hovedlængde L                                | 13 mm   |
| Skærehoved-Ø D                               | 10 mm   |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,6 mm/o                                      |
| Holderstørrelse                              | 10 mm   |
| Serie  | TopCut  |
| Type   | HB730   |
| Skæremateriale                               | HM  |
| Norm   | Fabriksstandard                               |
| Type   | N   |
| Antal skær Z                                 | 2   |
| Spidsvinkel                                  | 142 grader                                    |
| Skaft  | GARANT TopCut                                 |
| Indvendig køling                             | nej   |
| Produkttype                                  | Skæreforsats til<br>centrerings- og forboring |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | $V_c$     | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 210 m/min | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 170 m/min | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 150 m/min | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 130 m/min | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 110 m/min | P        |
| Stål < 55 HRC                 | betinget egnet | 50 m/min  | H        |
| Stål < 60 HRC                 | betinget egnet | 40 m/min  | H        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 80 m/min  | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 50 m/min  | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | betinget egnet | 80 m/min  | S        |
| GG (G)                        | egnet          | 160 m/min | K        |
| Olie                          | betinget egnet |           |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |           |          |
| våd, minimal                  | betinget egnet |           |          |
| tør                           | betinget egnet |           |          |
| Luft                          | egnet          |           |          |

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| Monteringsnøgle Type 8X3                 | 219987 8X3 |
| Indstiksadapter til momentnøgle Type 8X3 | 219986 8X3 |