

Garant**Kopieringsfræsehoved HPC, ubelagt, Ø D h10: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210355 20
GTIN	4045197557711
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D	20 mm
Hovedlængde L	25 mm
Skærlængde L ₂	15 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	10 mm
Tilspænding f _z til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,16 mm
Holderstørrelse	20 mm
Frilængde	25 mm
Antal skær Z	4
Serie	TopCut
Belægning	ubelagt
Type	HU730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W

Spiralvinkel	36 grader
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,05×D ved beskæring
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,5×D ved kopifræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	530 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
CuZn	betinget egnet	320 m/min	N
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Tilbehør

Monteringsnøgle Type 16X5	219987 16X5
Indstiksadapter til momentnøgle Type 16X5	219986 16X5