

**Garant****Affasningsfræsehoved, 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210390 12
GTIN	4045197523525
Artikelklasse	21M

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L	16 mm
Skærlængde L <sub>2</sub>	8,5 mm
Skær-Ø D	12 mm
maks. skæredybde a <sub>p maks</sub> i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	4 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Holderstørrelse	12 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
maks. skæredybde a <sub>p maks</sub> ved hele noter	6
Samlet længde L	30,1 mm
Antal skær Z	3
Serie	TopCut
Type	HB730
Skæremateriale	HM
Konusforsænkerspidsvinkel	90
Norm	Fabriksstandard

Type	N
Tilspændingsretning	Vandret
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	GARANT TopCut
Produkttype	Påskruningsfræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

### Tilbehør

Indstiksadapter til momentnøgle Type 10X4	219986 10X4
Monteringsnøgle Type 10X4	219987 10X4

