

Garant

Digitalt skydelæresæt, med firkantet dybdemål, måleområde 150 mm IP54 med dataudgang, Antal skydelærer: 10

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412681 10
GTIN	4067263100225
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital skydelære IP54 med dataudgang. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. Med preset (forindstilling af mål). **Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene®-komponent.** Målefladerne er finslebne.

Fordel:

- **Ergonomisk hus med gribevenlig Santoprene®-komponent.**
- **Lang batterilevetid.**
- **Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.**
- **Nyt, moderne design.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032. **10 x skydelærer** nr. 412680, str. 150.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleområde	0 - 150 mm
Aflæsning	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	10
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Kæbelængde	40 mm
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021000 10X200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021010 10X200

Tilbehør

Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
TastaturinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Skrue til dybdelæreholder	412236
Afdækning til skydelære Type B	412237 B
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Afdækning til skydelære Type D	412237 D