

Garant

Digitalt skydelæresæt, med firkantet dybdemål, måleområde 150 mm IP54 med dataudgang, Antal skydelærere: 3

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 412681 3 |
| GTIN | 4067263100201 |
| Artikelklasse | 41A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital skydelære IP54 med dataudgang. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. Med preset (forindstilling af mål). **Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene®-komponent.** Målefladerne er finslebne.

Fordel:

- **Ergonomisk hus med gribevenlig Santoprene®-komponent.**
- **Lang batterilevetid.**
- **Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.**
- **Nyt, moderne design.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032. **3 x skydelærer** nr. 412680, str. 150.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------|
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Antal medfølgende batterier | 3 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 |
| Dybdemål | kantet 3,7×1,3 |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Aflæsning | 0,0005 tommer |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Norm | ISO 13385 |
| Kalibrering | A1 |
| Måleområde | 0 - 150 mm |
| Kæbelængde | 40 mm |
| Interface | RS232C-interface |
| Interface | USB-interface |
| Måleværktøj | digital |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Universalskydelærer |

Services

| | |
|--|--------------|
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm | 021000 3X200 |
| DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm | 021010 3X200 |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Skrue til dybdelæreholder | 412236 |
| Tilslutningskabel Type USB2 | 498948 USB2 |
| Tilslutningskabel Type R2 | 498948 R2 |
| TastaturinterfaceUSB Type G2 | 498963 G2 |
| Afdækning til skydelære Type D | 412237 D |
| Afdækning til skydelære Type B | 412237 B |