

Garant**APMT 180531 SR, HB7510, Type: ST1400****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215229 ST1400 |
| GTIN | 4045197673473 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 9$ mm.

Hjørneradius: 3,1 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,25 mm |
| Type | ST1400 |
| Hjørneradius | 3,1 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | APMT 180531 SR |
| Type | HB7510 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 220 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 200 m/min | P |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |