

Garant**Affasningsfræsehoved, 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210390 20
GTIN	4045197523549
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L	25 mm
Skærlængde L ₂	14,1 mm
Skær-Ø D	20 mm
maks. skæredybde a _{p maks} i stål < 900 N/mm ²	8 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Holderstørrelse	20 mm
Tilspænding f _z i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm
maks. skæredybde a _{p maks} ved hele noter	10
Samlet længde L	47,2 mm
Antal skær Z	3
Serie	TopCut
Type	HB730
Skæremateriale	HM
Konusforsænkerspidsvinkel	90
Norm	Fabriksstandard

Type	N
Tilspændingsretning	Vandret
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	GARANT TopCut
Produkttype	Påskruningsfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

Monteringsnøgle Type 16X5	219987 16X5
Indstiksadapter til momentnøgle Type 16X5	219986 16X5

