

Enkelpolet spændingstester med skruetrækkerklinge i høj kvalitet, med ligekærv 2,5, Skærbredde: 2,5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 665014 2,5 |
| GTIN | 3831007678612 |
| Artikelklasse | 61F |

Beskrivelse

Udførelse:

Kunststofskaft med isoleret skruetrækkerklinge og lommeclip.
Førsteklasses skruetrækkerklinge, testområde 150 – 250 V.

Bemærk:

Disse spændingstestere overholder sikkerhedsforskrifterne i henhold til VDE 0680/6.
Neonpærene kan derfor ikke udskiftes.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------------------|
| Clips | ja |
| Klingelængde | 55 mm |
| Skærbredde | 2,5 mm |
| Hel længde | 132 mm |
| Testområde | 150 - 250 V |
| Drivprofil | Ligekærvs skruetrækker |
| Materiale, greb | Kunststof |
| Produkttype | Spændingstester |